

SILVYN® US EE

SILVYN® US pirinçten bir PG hortum vidalı bağlantısıdır ve koruyucu hortuma bağlı olarak IP40 / IP54 / IP66 koruma derecesini sunar



Maksimum vibrasyon koruması



Alan gereksinimi



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek gerilme mukavemeti
Alandan tasarruf
Titreşim koruması
Çok amaçlı
Hızlı ve kolay montaj

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® FPS
SILVYN® FD-PU
Makine Mühendisliği
Fabrika mühendisliği

Ürün özellikleri

Kompakt tasarımı

Ürün yapısı

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US EE

PG bağlantı dişi
Altıgen bilezik
Yivli kovan
Sızdırmazlık elemanı
Kapak somunu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme:

Gövde: nikel kılıf pirinç

Sızdırmazlık halkası: TPE

Koruma sınıfı:

IP 54 (SILVYN®FPS ile, FD-PU)

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® US EE

Ürün kodu	PG boyutu	Net açıklık(mm)	SILVYN® FPS/FD-PU için uygun	Adet / Paket
SILVYN®US for SILVYN®FPS / FD-PU				
55502651	7	6	10	50
55502652	9	9	14	50
55502653	11	11,5	17	50
55502654	13,5	13	19	50
55502655	16	14,5	21	50
55502656	21	19,5	27	25
55502657	29	26,5	36	25
55502658	36	36	45	20
55502659	48	45,5	56	10

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® US EE

