


SILVYN® US-M FPS-EDU

SILVYN® US-M, kullanılan kablo kanalına bağlı olarak IP40 / IP54 / IP66 koruma derecesi sunan nikel kaplı piring bir kablo kanalı ek parçasıdır



Maksimum vibrasyon koruması



Alan gereksinimi



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek gerilme mukavemeti
Alandan tasarruf
Titreşim koruması
Çok amaçlı
Hızlı ve kolay montaj

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® FPS-EDU
Makine Mühendisliği
Fabrika mühendisliği

Ürün özellikleri

Kompakt tasarımı

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US-M FPS-EDU

Altıgen bilezik
Yivli kovan
Sızdırmazlık elemanı
Kapak somunu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme:

Gövde: nikel kılıf piring

Sızdırmazlık halkası: TPE

Koruma sınıfı:

IP 54 (SILVYN®FPS-EDU'lu)

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® US-M FPS-EDU

Ürün kodu	Metrik ölçü	Net açıklık(mm)	SILVYN® FPS-EDU için uygun	Adet / Paket
SILVYN®US-M for SILVYN®FPS-EDU				
55502642	12 x 1,5	8,5	14	50
55502643	16 x 1,5	11	17	50
55502644	20 x 1,5	14,5	21	50
55502645	25 x 1,5	19,5	27	25
55502646	32 x 1,5	27,5	36	25
55502647	40 x 1,5	35	45	20
55502648	50 x 1,5	45	56	10
55502649	63 x 1,5	45	56	10

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16