

SILVYN® RKS

SILVYN® RKS - kablo kelepçeleri



Montaj süresi



Dayanıklılık

Faydalar

Hızlı ve kolay montaj
Çeşitli uygulamalar

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Demiryolu uygulamaları
Otomotiv endüstrisi
Kablolar, kablo kanalları ve borular için sabitleme kelepçesi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koruyucu hortum tutucu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001171

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için tutacak

Malzeme:

Çelik, galvanizli

Polikloropren

Sıcaklık aralığı:

-35 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® RKS

Ürün kodu	Ürün tanımı	Metal genişliği (mm)	Genişlik x kalınlıkkauçuk profil (mm)	Çap (mm)	Delik Ø (mm)	Adet / Paket
SILVYN® RKS 1						
61825170	6/12	12	-	6	5,3 (M5)	100
61825180	8/12	12	-	8	5,3 (M5)	100
61825190	10/12	12	-	10	5,3 (M5)	100
61825200	12/12	12	-	12	5,3 (M5)	100
61825210	13/15	15	-	13	6,4 (M6)	100
61825355	14/15	15	-	14	6,4 (M6)	100
61825365	15/15	15	-	15	6,4 (M6)	100
61825375	16/15	15	-	16	6,4 (M6)	100
61825040	18/15	15	-	18	6,4 (M6)	100
61825052	19/15	15	-	19	6,4 (M6)	100
61825380	20/15	15	-	20	6,4 (M6)	100
61825382	21/15	15	-	21	6,4 (M6)	100
61825050	22/15	15	-	22	6,4 (M6)	100
61825390	23/15	15	-	23	6,4 (M6)	100
61825400	25/15	15	-	25	6,4 (M6)	100
61825402	26/15	15	-	26	6,4 (M6)	100
61825250	28/15	15	-	28	6,4 (M6)	100
61825255	30/15	15	-	30	6,4 (M6)	100
61825257	32/15	15	-	32	6,4 (M6)	100
61825259	34/15	15	-	34	6,4 (M6)	100
61825260	35/15	15	-	35	6,4 (M6)	100
61825392	24/20	20	-	24	8,4 (M8)	100
61825262	36/20	20	-	36	8,4 (M8)	100
61825264	38/20	20	-	38	8,4 (M8)	100
61825295	40/20	20	-	40	8,4 (M8)	100