


FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

FLEXIMARK® Kablo etiketleri PUR FCC kablo bağları ile kabloları adlandırmak için poliüretandan işaretleyicilerdir, diğerlerinin yanı sıra zor ortamlar için uygundur.

Bilgi

PUR 60x10, FLEXIMARK® içinde, örnek torbasında mevcuttur (Ürün No. M3251010)



Yiyecek & İçecek



Oil & Gas



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



UV-dayanım

Faydalar

İyi UV dayanımı

Kimyasallara dayanıklı

Son derece esnek malzeme

Esnek malzeme, 1 veya 2 algılanabilir kablo bağı ile kolay montaja olanak sağlar

Uygulama alanı

Markalayıcılar özel bakım gerektiren (petrol, gaz, demiryolları gibi) her türlü endüstride kullanılabilir.

Plastik kablo bağları hatlara doğrudan monte edilebilir

Norm referansları / Onaylar

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0
MIL 81531 ve MIL-STD-202G

Not

Markalamalar istenen metin ile teslim edilecektir (baskı hizmeti fiyata dahildir)
Tek veya iki sıra yazdırmak mümkündür
İstenen her metin uzunluğu mümkündür - Metin buna uygun olarak daha küçük yazdırılır
Müşteriye özel veriler, siparişe paralel olarak Excel dosyası aracılığıyla sorumlu Lapp personeline e-posta ile gönderilir.
Sütun A: Satır 1 içeriği
Sütun B: Satır 2 içeriği
Sütun B veya C: İlgili yazı ile birlikte işaretleyici sayısı
Baskı işleri için şablon:
www.lappkabel.de/kennzeichnungsssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Dahil

1 PU= 1 markalama, minimum satın alma miktarı yoktur

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo kodlama sistemi
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001530 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo işaretleme sistemi
Renk seçeneği:	Standart siyah metin siyah etiket, beyaz metin)
Malzeme:	Halojensiz poliüretan
Sıcaklık aralığı:	-50°C ila +100°C Kısa süreliğine +125°C'ye kadar dayanıklı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Genişlik x Uzunluk (mm)	İşaretleyici / Paket
61800391	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 60x10 YE FCC	sarı	60.0 x 10.0	1
61800392	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x15 YE FCC	sarı	75.0 x 15.0	1
61800393	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x25 YE FCC	sarı	75.0 x 25.0	1
61800394	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 60x10 WH FCC	beyaz	60.0 x 10.0	1
61800395	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x15 WH FCC	beyaz	75.0 x 15.0	1
61800396	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x25 WH FCC	beyaz	75.0 x 25.0	1
61800397	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 60x10 RD FCC	kırmızı	60.0 x 10.0	1
61800398	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x15 RD FCC	kırmızı	75.0 x 15.0	1
61800399	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x25 RD FCC	kırmızı	75.0 x 25.0	1
61800400	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 60x10 OG FCC	turuncu	60.0 x 10.0	1
61800401	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x15 OG FCC	turuncu	75.0 x 15.0	1
61800402	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x25 OG FCC	turuncu	75.0 x 25.0	1
61800403	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 60x10 BU FCC	mavi	60.0 x 10.0	1
61800404	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x15 BU FCC	mavi	75.0 x 15.0	1
61800412	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x25 BU FCC	mavi	75.0 x 25.0	1
61800406	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 60x10 BK FCC	siyah	60.0 x 10.0	1
61800407	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x15 BK FCC	siyah	75.0 x 15.0	1
61800413	FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x25 BK FCC	siyah	75.0 x 25.0	1