



FLEXIMARK® Flexiprint TF

FLEXIMARK® Flexiprint TF, tek damar markalamak ve fiber glas kabloların markalanması için kullanılan, montajı kolay ve çabuk markalayıcıdır.

Bilgi

TF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



Montaj süresi



UV-dayanım

Faydalar

Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı
Montajı kolay

Uygulama alanı

For single core marking

Fiber optik kabloları işaretleme

Montajdan önce işaretleme

16,00 mm² üzerinde kablo kesitleri için, kablo başları tek markalamaları takmak için kullanılabilir

Not

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Tavsiye edilen şerit: R71 110-360 Reçine BK (Ürün No. 83259609)

Normal tip: Maks. 7 karaktere kadar L Versiyonu (Örneğin LF1L): Maks. 15 karaktere kadar

Dahil

Etiket ruloları olarak teslim edilir

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Renk seçeneği:

Sarı

Also available in green, blue and red

Malzeme:

Halojen içermeyen polyester

Kalınlık: 0,175 mm

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	mm ² için	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
Küçük ambalaj										
83255011	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600	beyaz	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	600	1
83255012	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600	beyaz	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	600	1
83255013	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600	beyaz	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	600	1
83255014	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600	beyaz	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	600	1
83255015	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600	beyaz	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	200	1
Büyük ambalaj										
83254372	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE	sarı	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1
83254378	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	sarı	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	2000	1
83254354	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YE	sarı	0.75 - 1.5	34	5,2	5	22	3,5	2000	1
83254374	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE	sarı	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	2000	1
83254359	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE	sarı	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1
83254375	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE	sarı	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254376	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE	sarı	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1
83254365	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH	beyaz	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	mm ² için	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
83254360	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH	beyaz	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1
83254368	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH	beyaz	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254369	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH	beyaz	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Flexiprint TF