


FLEXIMARK® Shrink mark

FLEXIMARK® Kablo markalama için ısıyla daralan düz makaron, yazılımımız ve bir termal transfer yazıcıyla kolayca basılabilir.



Rüzgar Enerjisi



Kimyasallara dayanıklı



Alev geciktirici

Faydalar

İstenen uzunlukta kesilebilir, yassı daralan makaron

Uygulama alanı

For cable marking

Alanın dar olduğu uygulamalar için

Kablo yalıtımı koruması

Özellikle onarım amaçları için uygundur

Norm referansları / Onaylar

UL 224 sertifikalı

Not

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Tavsiye edilen şerit: Yazı rengi siyah: FTI-X 60-300 BK (Ürün No. 83260206), Yazı rengi beyaz: FTI-X 55-300 WH (Ürün No. 83260260)

Kesme işlemi için EOS5 yazıcı opsiyonel kesme bıçağıyla kullanılmalıdır, büzüşen hortumların delinmesi için SQUIX yazıcı opsiyonel delikli kesiciyle kullanılmalıdır

Müşteriye özgü baskılı: bkz. ürün FLEXIMARK® daralan makaron FCC

Dahil

Etiket ruloları olarak teslim edilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Shrink mark

Sınıflandırma ETIM 6:

Renk seçeneği:

Malzeme:

Sıcaklık aralığı:

ETIM 5.0 Class-Description: Büzüşen hortum

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen hortum

Siyah, sarı ve beyaz

Polioelfin

Büzülme oranı: 3:1

-55 °C ila +135 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Shrink mark

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Büzülme aralığı (mm)	PU (m)	Paket Miktarı
83251670	FLEXIMARK® Daralan Makaron 3/1 BK	siyah	1.0 - 3.0	30	1
83251671	FLEXIMARK® Daralan Makaron 6/2 BK	siyah	2.0 - 6.0	25	1
83251672	FLEXIMARK® Daralan Makaron 9/3 BK	siyah	3.0 - 9.0	20	1
83251673	FLEXIMARK® Daralan Makaron 12/4 BK	siyah	4.0 - 12.0	20	1
83251674	FLEXIMARK® Daralan Makaron 18/6 BK	siyah	6.0 - 18.0	20	1
83251680	FLEXIMARK® Daralan Makaron 3/1 YE	sarı	1.0 - 3.0	30	1
83251681	FLEXIMARK® Daralan Makaron 6/2 YE	sarı	2.0 - 6.0	25	1
83251682	FLEXIMARK® Daralan Makaron 9/3 YE	sarı	3.0 - 9.0	20	1
83251683	FLEXIMARK® Daralan Makaron 12/4 YE	sarı	4.0 - 12.0	20	1
83251684	FLEXIMARK® Daralan Makaron 18/6 YE	sarı	6.0 - 18.0	20	1
83251690	FLEXIMARK® büzüşen hortum 3/1 WH	beyaz	1.0 - 3.0	30	1
83251691	FLEXIMARK® Daralan Makaron 6/2 WH	beyaz	2.0 - 6.0	25	1
83251692	FLEXIMARK® Daralan Makaron 9/3 WH	beyaz	3.0 - 9.0	20	1
83251693	FLEXIMARK® Daralan Makaron 12/4 WH	beyaz	4.0 - 12.0	20	1
83251694	FLEXIMARK® Daralan Makaron 18/6 WH	beyaz	6.0 - 18.0	20	1