

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

FLEXIMARK® TCK Sarım etiketleri, bir termal transfer yazıcısı ile kabloların işaretlenmesi için üzerlerinde lamine folyo/koruyucu folyo bulunan, vinilden etiketlerdir



Solar enerji



Rüzgar Enerjisi



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

Şeffaf folyo kısmı, baskılı bölümün aşınma, kirlenme ve çözücü maddelere karşı korunacağı şekilde, kablonun etrafına sarılır ve işaretlerin bulunduğu alanın üzerine yapıştırılır

Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı

Sıkı sarım sayesinde yerden tasarruf eder

Uygulama alanı

For cable marking

Not

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Tavsiye edilen şerit: R71 110-360 Reçine BK (Ürün No. 83259609)

Dahil

Etiket ruloları olarak teslim edilir

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Yapışkan:	Akrilik bazlı kalıcı yapışkan
Renk seçeneği:	Beyaz veya sarı
Malzeme:	Halojen içermeyen polyester Kalınlık: 0,025 mm
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +125 °C Minimum çalışma sıcaklığı: +10 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere. FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Genişlik x Uzunluk (mm)	Basılabilir yüzey (GxY mm)	Ø (mm) için	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
Beyaz Sürüm							
83259874	FLEXIMARK® Etiket TCK 32 WH	beyaz	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259875	FLEXIMARK® Etiket TCK 35 WH	beyaz	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259876	FLEXIMARK® Etiket TCK 40 WH	beyaz	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259877	FLEXIMARK® Etiket TCK 45 WH	beyaz	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259890	FLEXIMARK® Etiket TCK 48 WH	beyaz	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259878	FLEXIMARK® Etiket TCK 60 WH	beyaz	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259879	FLEXIMARK® Etiket TCK 65 WH	beyaz	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259881	FLEXIMARK® Etiket TCK 70 WH	beyaz	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1
Sarı Sürüm							
83259882	FLEXIMARK® Etiket TCK 32 YE	sarı	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259883	FLEXIMARK® Etiket TCK 35 YE	sarı	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259884	FLEXIMARK® Etiket TCK 40 YE	sarı	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259885	FLEXIMARK® Etiket TCK 45 YE	sarı	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259889	FLEXIMARK® Etiket TCK 48 YE	sarı	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259886	FLEXIMARK® Etiket TCK 60 YE	sarı	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259887	FLEXIMARK® Etiket TCK 65 YE	sarı	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259888	FLEXIMARK® Etiket TCK 70 YE	sarı	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1