

UNITRONIC® BUS PB 105

PROFI veriyolu iletkeni, +105 °C'ye kadar genişletilmiş sıcaklık aralıklı

PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. Yüksek sıcaklıklara karşı ilave kablo korumasına gerek yoktur. Alev geciktirici ve yağa dayanıklı. -30°C ila +105°C sıcaklıklar için



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Yağlara dayanıklı



Isı dayanımı

Uygulama alanı

Kablo maks. 105 °C'ye kadar sıcaklıkların oluşabileceği fabrika sahalarında kullanım için dizayn edilmiştir.

Ürün özellikleri

Yüksek sıcaklık direnci

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Yağlara karşı dayanıklı

Ürün yapısı

Bükülü iletken, 7 telli çıplak bakır

İletken çapı: 0,64 mm (AWG24)

Damar izolasyonu: PP

Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama

Dış kaplama: PVC, mor (RAL 4001)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB 105

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite:	Yaklaşık 28.5 nF/km
Pik çalışma gerilimi:	maks. 100 V (güç uygulamaları için değil)
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit döşenmiş: bir kerelik 45 mm Hareketli: 65 mm
Test gerilimi:	Damar/damar: 1.500 V rms Damar/ekran: 1.500 V
Karakteristik empedans:	(3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı:	-30 °C ila +105 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® BUS PB 105

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve iletken çapı (mm)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
2170630	UNITRONIC® BUS PB 105	1 x 2 x 0.64	8	30,1	72