

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

Hariçte ve yer altında kullanım için çift dış kaplamalı PROFI veriyolu iletkeni

PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. Sağlam, UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanıklı. -40 °C ila +60 °C sıcaklıklar için

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Oil & Gas



Solar enerji



Dış kullanım için uygun



Mekanik dayanım



UV-dayanım

Faydalar

Hızlı Bağlama (FC) kablo tasarımı

Pürüzlü, UV dayanıklı ve hava koşullarına karşı dayanıklı

Kablolar hem PROFIBUS-DP hem de PROFIBUS-FMS ve FIP için kullanılabilir

Uygulama alanı

PROFIBUS DP (DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca uyumludur, örneğin SIEMENS SIMATIC® NET, FIP - Factory Instrumentation Protocol için de uygundur) .

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

Ürün özellikleri

Çift kılıflı , İkinci dış kılıf PE malzeme

Ürün yapısı

Tek telli ve çıplak bakır iletken

Damar yalıtımı: Foam Skin (O2YS)

Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama

İç kaplama: PVC, mor RAL (4001), dış çap: 8,0 mm

Dış kaplama: PE, siyah RAL (9005), dış çap: 10,8 mm

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Ortak kapasite:

(800 Hz): max. 30 nF/km

Pik çalışma gerilimi:

(güç uygulamaları için değil) 100 V

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 3,5 x kablo çapı bir kez

Sabit tesisat: 7,5 x dış çap

Test gerilimi:

3.600 V DC (3 saniye)

Karakteristik empedans:

150 ± 15 Ohm

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ile +60 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

SIMATIC®, SIEMENS AG'nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP'in tescilli ticari markasıdır

Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve iletken çapı (mm)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
Dış kullanım ve doğrudan toprağa gömmeye uygun					
2170323	UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC	1 x 2 x 0.64	10,8	26	115