

Çoklu koaksiyel kablolar RG 59 B/U

Tesisat giderlerinden tasarruf sağlar. PVC dış kaplamalı ikiz kablo. -40 °C ila +80 °C sıcaklıklar için



Faydalar

Genişletilmiş sistemlerde, RG 59 B/U aynı kablo içinde ekranlanmış olarak çekilerek özellikle uzun mesafelerde fazla kablo tüketimini önler.

Bu tesisat maliyetlerini azaltır ve her hassas kablo için daha fazla mekanik koruma sağlar.

Ürün özellikleri

Çoklu koaksiyel kabloları monte etmek, kabloları tek tek monte etmeye kıyasla daha kolaydır

Ürün yapısı

2 x tekli koaksiyel kablo tip RG 59 B/U

Çift fiberli

PVC kılıf

Renk : Siyah

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000019

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koaksiyel kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000019

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koaksiyel kablo

Temel biçim:

MIL spesifikasyonu MIL-DTL17 H'ye benzer

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 15 x dış çap

Sıcaklık aralığı:

Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkabel.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Çoklu koaksiyel kablolar RG 59 B/U

Ürün kodu	Tekli kablo sayısı x RG tipi	Dış çap mm	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
Karakteristik empedans: 75 ohm				
2170056	2 x RG 59 B/U	6.5 / 13	50	116

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16