

UNITRONIC® SENSOR M12 | M16

Bağlı ana kabloya sahip bağlantı prizi M12 / M16

Pasif S/A dağıtıcıların kolay bağlanması ve esnek uygulamalar (güç zinciri) için kullanıma hazırlanmış M12/M16 ana iletken (PUR dış kaplama).



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alan gereksinimi



Enerji zinciri



Su geçirmez

Faydalar

4 ila 10 arası yuvalı M8 kutuları için bağlantı kablosu
Çok sayıda özel iletken yerine,
kontrol ünitesine bir ana kablo döşenir
Sinyal ve güç aktarımı için hibrid kablo

Ürün özellikleri

Açık kablo ucunda açılı kovan M12, Halojen içermez
Serbest iletken ucunda açılı M16 soket
Enerji zincirleri için uygun
LABS-free

Ürün yapısı

Damar kesiti:
M16: Gerilim 0,75 mm², sinyal: 0,34 mm²;
M12: 0,14mm²
Damar yalıtımı: PP (M12), PVC (M16)
Dış kılıf: PUR, siyah

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12 | M16

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu

Malzeme:

Kontakt: CuZn

Kontakt arayüz: Ni/Au

Diş yapısı: Nikel kaplı piring

Tutma gövdesi TPU,alev iletmeyen,kendi kendine sönen

Koruma sınıfı:

IP 67

IP 65/IP 67/IP 68 (M12)

Ortam sıcaklığı (çalışma):

Plug/socket -25 °C to +90 °C

Sabit deşenmiş -40 °C ila +90 °C

-40 °C ila +80 °C (M12)

Hareketli -5 °C ila 80 °C

Kodlama:

A-standard

Nominal akım (A):

4 A

1,5 A (M12)

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® SENSOR M12 | M16

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22260607	AB-C8-5,0PUR-M16FA	5	125	1
22260608	AB-C8-10,0PUR-M16FA	10	125	1
10-pin (8x sinyal - 2 köprülü, 2x güç)				
22260609	AB-C10-5,0PUR-M16FA	5	125	1
12-pin (10x sinyal - 2 köprülü, 2x güç)				
22260611	AB-C12-5,0PUR-M16FA	5	125	1
22260614	AB-C14-10,0PUR-M16FA	10	125	1