

EPIC® POWER M12 60V

Sahada monte edilebilen M12 güç konnektörleri

M12 güç konnektörü, monte edilebilir fiş/soket, düz ve açılı, 0,75-1,5 mm² iletkenler için

Bilgi

DC yüksek güç konnektörü
- 60 VDC / 12 A



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Geniş sıkma aralığı



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Alan gereksinimi



Sağlam

Faydalar

Kompakt ve standart M12 dizayn sayesinde alandan ve maliyetten kazanım

Konnektör yüzünün M12 T kodlaması sayesinde hatasız bağlantı

Düşük gerilim düşüşü

Yüksek koruma sınıfı sayesinde saha ortamında güvenli kullanım

Uygulama alanı

Küçük cihazlar için Güç Beslemesi

Elektromarket

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 60V

Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
Ölçüm, kontrol ve düzenleme devrelerinde kullanım için uygun

Ürün özellikleri

Robust M12 circular connector with screw connection and knurled screw
Farklı örgülü iletkenler için vidalı klemens bağlantıları

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Numarası: E249137

Ürün yapısı

4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
Yüksek kaliteli altın kaplama kontaktlar
Vidalı bağlantılar: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0 Class-Description: Sensör-aktüatör çoklu soket terminali
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002062 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör konektörü
Malzeme:	Kontakt: CuZn Kontakt arayüz: Au (altın) Tırtıl: Nikelajlı çinko kalıp dökümü Sap: PA
Koruma sınıfı:	IP 67
Ortam sıcaklığı (çalışma):	pin/dişi -40 °C to +85 °C
Kodlama:	T - Power
Nominal akım (A):	12 A

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWER M12 60V

Ürün kodu	Ürün tanımı	Dizayn	Pin sayısı	Kablo çapı, mm cinsinden	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22262010	AB-C4-M12MST-PG11	düz	4	8 - 10	60	1
22262012	AB-C4-M12MAT-PG11	açılı	4	8 - 10	60	1
Soket						
22262011	AB-C4-M12FST-PG11	düz	4	8 - 10	60	1
22262013	AB-C4-M12FAT-PG11	açılı	4	8 - 10	60	1

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWER M12 60V

