

## EPIC® SENSOR M12

Sahada monte edilebilen konnektörler M12

Muhtelif kablo uzunluklarına sahip sensörlerin ve aktüatörlerin bağlanması için vida bağlantılı veya hızlı bağlamalı sahada monte edilebilir M12 konektörler



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Montaj süresi



Su geçirmez

### Faydalar

Kullanıma özgü kablo uzunlukları yaratma  
Kablo bağlantısı için özel el aleti gerektirmez  
IDC hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde yerinde kolay hazırlama  
Easy connection with proven screw clamp connection

### Ürün özellikleri

4, 5 ve 8-pinli versiyon  
Ekranlı ve perdelenmemiş versiyon  
Vidalı bağlantı veya izolasyon kaydırmalı bağlantı (IDC)  
LABS-free

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Class-Description: Sensör-aktüatör çoklu soket terminali

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002062

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör konektörü

Malzeme:

Kontakt: CuZn

Kontakt arayüzü: CuSnZn

Koruma sınıfı:

IP 65/IP 67 (IDC)

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® SENSOR M12**

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ortam sıcaklığı (çalışma): | IP 67 (vida)<br>Fiş/soket-25°C ile +80°C (IDC)<br>-40°C ile +85°C (vidalı) |
| Kodlama:                   | A-standard                                                                 |
| Nominal akım (A):          | 4 A<br>2 A (8-pin)                                                         |

**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

# EPIC® SENSOR M12

| Ürün kodu         | Ürün tanımı                  | Pin sayısı | Bağlantı tipi    | İletken kesiti (mm²) | Kablo çapı, mm<br>cinsinden | V cinsinden nominal<br>gerilim | Paket Miktarı |
|-------------------|------------------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| Düz konektör      |                              |            |                  |                      |                             |                                |               |
| 22260132          | AB-C4-M12MS-F0,34            | 4          | Yalıtım klemensi | 0.14 - 0.34          | 3.5 - 6                     | 125                            | 1             |
| 22260134          | AB-C4-M12MS-F0,75            | 4          | Yalıtım klemensi | 0.34 - 0.75          | 4 - 8                       | 250                            | 1             |
| 22260649          | AB-C4-M12MS-PG7              | 4          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 4 - 6                       | 250                            | 1             |
| 22260995          | AB-C4-M12MS-PG9              | 4          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 6 - 8                       | 250                            | 1             |
| 22260129          | AB-C5-M12MS-PG7              | 5          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 4 - 6                       | 60                             | 1             |
| 22260651          | AB-C5-M12MS-PG9              | 5          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 6 - 8                       | 60                             | 1             |
| 22260996          | AB-C5-M12MS-<br>PG9-SKINTOP® | 5          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 6 - 8                       | 60                             | 1             |
| Fiş,düz, ekranlı  |                              |            |                  |                      |                             |                                |               |
| 22260135          | AB-C5-M12MS-<br>PG9-SH       | 5          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 6 - 8                       | 60                             | 1             |
| 22260825          | AB-C8-M12MS-<br>PG9-SH       | 8          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 6 - 8                       | 30                             | 1             |
| Fiş,açılı         |                              |            |                  |                      |                             |                                |               |
| 22260647          | AB-C4-M12MA-PG7              | 4          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 4 - 6                       | 250                            | 1             |
| 22260130          | AB-C5-M12MA-PG7              | 5          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 4 - 6                       | 60                             | 1             |
| 22260648          | AB-C5-M12MA-PG9              | 5          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 6 - 8                       | 60                             | 1             |
| 22262023          | AB-C5-M12MA-<br>PG9-SKINTOP® | 5          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 6 - 8                       | 60                             | 1             |
| Fiş açılı,ekranlı |                              |            |                  |                      |                             |                                |               |
| 22262108          | AB-C5-M12MA-<br>PG7-SH       | 5          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 4 - 6                       | 60                             | 1             |
| Düz soket         |                              |            |                  |                      |                             |                                |               |
| 22260131          | AB-C4-M12FS-F0,34            | 4          | Yalıtım klemensi | 0.14 - 0.34          | 3.5 - 6                     | 125                            | 1             |
| 22260133          | AB-C4-M12FS-F0,75            | 4          | Yalıtım klemensi | 0.34 - 0.75          | 4 - 8                       | 250                            | 1             |
| 22260640          | AB-C4-M12FS-PG7              | 4          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 4 - 6                       | 250                            | 1             |
| 22260641          | AB-C4-M12FS-PG9              | 4          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 6 - 8                       | 250                            | 1             |
| 22260127          | AB-C5-M12FS-PG7              | 5          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 4 - 6                       | 60                             | 1             |
| 22260644          | AB-C5-M12FS-PG9              | 5          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 6 - 8                       | 60                             | 1             |
| 22260997          | AB-C5-M12FS-<br>PG9-SKINTOP® | 5          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 6 - 8                       | 60                             | 1             |
| Soket,düz,ekranlı |                              |            |                  |                      |                             |                                |               |
| 22260136          | AB-C5-M12FS-<br>PG9-SH       | 5          | Vidalı           | 0.25 - 0.75          | 6 - 8                       | 60                             | 1             |

## EPIC® SENSOR M12

| Ürün kodu             | Ürün tanımı                  | Pin sayısı | Bağlantı tipi | İletken kesiti (mm <sup>2</sup> ) | Kablo çapı, mm<br>cinsinden | V cinsinden nominal<br>gerilim | Paket Miktarı |
|-----------------------|------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 22260826              | AB-C8-M12FS-<br>PG9-SH       | 8          | Vidalı        | 0.25 - 0.75                       | 6 - 8                       | 30                             | 1             |
| Soket, açılı          |                              |            |               |                                   |                             |                                |               |
| 22260636              | AB-C4-M12FA-PG7              | 4          | Vidalı        | 0.25 - 0.75                       | 4 - 6                       | 250                            | 1             |
| 22260128              | AB-C5-M12FA-PG7              | 5          | Vidalı        | 0.25 - 0.75                       | 4 - 6                       | 60                             | 1             |
| 22260638              | AB-C5-M12FA-PG9              | 5          | Vidalı        | 0.25 - 0.75                       | 6 - 8                       | 60                             | 1             |
| 22262024              | AB-C5-M12FA-<br>PG9-SKINTOP® | 5          | Vidalı        | 0.25 - 0.75                       | 6 - 8                       | 60                             | 1             |
| Soket, açılı, ekranlı |                              |            |               |                                   |                             |                                |               |
| 22262109              | AB-C5-M12FA-<br>PG7-SH       | 5          | Vidalı        | 0.25 - 0.75                       | 4 - 6                       | 60                             | 1             |

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® SENSOR M12

