

EPIC® SENSOR M12/M12

CAN/DeviceNet/ S/A kablolama için,M12 kontrol panosu geçişi,ekranlı

İki kutuplu/vidalı montajlı (A kodlu) sensör/aktüatör kontrol dolabı geçişi besleme



DeviceNet CANopen



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

Plug & Play esnek bağlantı çözümleri için
Her iki uçta M12 konnektör

Ürün özellikleri

CANopen/DeviceNet uygulamaları için
Sensör/aktüatör kablolaması için
İki uçlu/vidalı montaj

Ürün yapısı

5-pin pano besleme, M12 A-kodlu
M12 konnektör ve M12 soketli
Ekranlanmış versiyon

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Sensör-aktüatör konnektör

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002061

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12/M12

Malzeme:	ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör montaj konektörü Kontakt: CuZn Kontakt yüzeyi: Au (altın) Kontakt taşıyıcı: PA 66 Diş: Nikel kaplı piring Sızdırmazlık: FKM
Koruma sınıfı:	IP 67
Ortam sıcaklığı (çalışma):	Fiş/soket -25 °C ile +85 °C
Kodlama:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Nominal akım (A):	4 A

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SENSOR M12/M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
Kontrol kabini beslemesi				
22262020	AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH	5	24	1