

UNITRONIC® SENSOR M8-M12

Bir uçta M8 fiş, diğer uçta M12 soket

Sensör/aktüatör kablo setleri, M12 üzerine M8, PUR, halojensiz, 3 uçlu, fiş/priz, LED, A kodlu, IP65/IP67/IP68, çekme zincirleri için uygun

Bilgi

Başka varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Enerji zinciri



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

Hızlı ve çabuk montaj ile maliyetten tasarruf

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Hızlı ve kolay hata izleme

Altın kaplamalı kontaklar ile düşük transfer direnci

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8-M12

Uygulama alanı

Mekanik stres ve zorlu çalışma koşulları için

Ürün özellikleri

UV- direnci

Yağ ve kimyasallara karşı iyi dayanım

PWIS ve PVC içermez

Enerji zincirleri için uygun

Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

Norm referansları / Onaylar

Halojen içermeyen DIN VDE 0472

UL Dosya Numarası: E249137

Alev iletmemeye : UL 1581 FT-2

Ürün yapısı

Damar kesiti: 0.25 mm²

Renk kodu:3-pin: kahve (1), mavi (3), siyah (4)

Dış kılıf: PUR, siyah

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu

Malzeme:

Kontak :CuSn

Kontak yüzeyi: Ni/Au

Dış yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı

Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 5 x dış çap

Hareketli: 10 x dış çap

Koruma sınıfı:

IP65/IP67/IP68

Ortam sıcaklığı (çalışma):

pin/dişi -25°C ile +90°C

Sabit tesisat -40°C ile +80°C

Esnek -25°C ile +80°C

Kodlama:

A-standard

Nominal akım (A):

4 A

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.

UNITRONIC® SENSOR M8-M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	LED	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
3-pin							
22260241	AB-C3-M8MS-0,3PU R-M12FS	3	0,3	düz - düz	hayır	60	1
22260242	AB-C3-M8MS-0,6PU R-M12FS	3	0,6	düz - düz	hayır	60	1
22260243	AB-C3-M8MS-1,0PU R-M12FS	3	1	düz - düz	hayır	60	1
22260244	AB-C3-M8MS-2,0PU R-M12FS	3	2	düz - düz	hayır	60	1
22260245	AB-C3-M8MS-0,3PU R-M12FA	3	0,3	düz - açılı	hayır	60	1
22260246	AB-C3-M8MS-0,6PU R-M12FA	3	0,6	düz - açılı	hayır	60	1
22260247	AB-C3-M8MS-1,0PU R-M12FA	3	1	düz - açılı	hayır	60	1
22260248	AB-C3-M8MS-2,0PU R-M12FA	3	2	düz - açılı	hayır	60	1
22260271	AB-C3-M8MS-0,3PU R-M12FA-2L	3	0,3	düz - açılı	2 LEDs	24	1
22260272	AB-C3-M8MS-0,6PU R-M12FA-2L	3	0,6	düz - açılı	2 LEDs	24	1
22260273	AB-C3-M8MS-1,0PU R-M12FA-2L	3	1	düz - açılı	2 LEDs	24	1
22260274	AB-C3-M8MS-2,0PU R-M12FA-2L	3	2	düz - açılı	2 LEDs	24	1

UNITRONIC® SENSOR M8-M12