

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Bir uçta M8 konnektör,diğer uçta M8 soket ile

Sensör/aktüatör kablo setleri, M8 üzerine M8, PUR, halojensiz, 3-4 uçlu, fiş/priz, LED, A kodlu, IP65/IP67/IP68, çekme zincirleri için uygun

Bilgi

Başka varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Enerji zinciri



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

Hızlı ve çabuk montaj ile maliyetten tasarruf

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Hızlı ve kolay hata izleme

Altın kaplamalı kontaklar ile düşük transfer direnci

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Uygulama alanı

Mekanik stres ve zorlu çalışma koşulları için

Ürün özellikleri

UV- direnci

Yağ ve kimyasallara karşı iyi dayanım

PWIS ve PVC içermez

Enerji zincirleri için uygun

Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

Norm referansları / Onaylar

Halojen içermeyen DIN VDE 0472

UL Dosya Numarası: E249137

Alev iletmemeye : UL 1581 FT-2

Ürün yapısı

Damar kesiti: 0.25 mm²

Renk kodları:3-pin: kahve (1), mavi (3), siyah (4)

4-pin: kahve (1), beyaz (2), mavi (3), siyah (4)

Dış kılıf: PUR, siyah

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu

Malzeme:

Kontak :CuSn

Kontak yüzeyi: Ni/Au

Dış yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı

Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 5 x dış çap

Hareketli: 10 x dış çap

Koruma sınıfı:

IP65/IP67/IP68

Ortam sıcaklığı (çalışma):

pin/dışı -25°C ile +90°C

Sabit tesisat -40°C ile +80°C

Esnek -25°C ile +80°C

Kodlama:

A-standard

Nominal akım (A):

4 A

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	LED	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22260206	AB-C3-M8MS-0,3PU R-M8FS	3	0,3	düz - düz	hayır	60	1
22260207	AB-C3-M8MS-0,6PU R-M8FS	3	0,6	düz - düz	hayır	60	1
22260208	AB-C3-M8MS-1,0PU R-M8FS	3	1	düz - düz	hayır	60	1
22260209	AB-C3-M8MS-2,0PU R-M8FS	3	2	düz - düz	hayır	60	1
22260210	AB-C3-M8MS-0,3PU R-M8FA	3	0,3	düz - açılı	hayır	60	1
22260211	AB-C3-M8MS-0,6PU R-M8FA	3	0,6	düz - açılı	hayır	60	1
22260212	AB-C3-M8MS-1,0PU R-M8FA	3	1	düz - açılı	hayır	60	1
22260213	AB-C3-M8MS-2,0PU R-M8FA	3	2	düz - açılı	hayır	60	1
22260214	AB-C3-M8MS-0,3PU R-M8FA-2L	3	0,3	düz - açılı	2 LEDs	24	1
22260215	AB-C3-M8MS-0,6PU R-M8FA-2L	3	0,6	düz - açılı	2 LEDs	24	1
22260216	AB-C3-M8MS-1,0PU R-M8FA-2L	3	1	düz - açılı	2 LEDs	24	1
22260217	AB-C3-M8MS-2,0PU R-M8FA-2L	3	2	düz - açılı	2 LEDs	24	1
4-pin							
22260313	AB-C4-M8MS-0,3PU R-M8FS	4	0,3	düz - düz	hayır	30	1
22260314	AB-C4-M8MS-0,6PU R-M8FS	4	0,6	düz - düz	hayır	30	1
22260315	AB-C4-M8MS-1,0PU R-M8FS	4	1	düz - düz	hayır	30	1
22260316	AB-C4-M8MS-2,0PU R-M8FS	4	2	düz - düz	hayır	30	1
22260059	AB-C4-M8MS-0,3PU R-M8FA	4	0,3	düz - açılı	hayır	30	1
22260060	AB-C4-M8MS-0,6PU R-M8FA	4	0,6	düz - açılı	hayır	30	1
22260061	AB-C4-M8MS-1,0PU R-M8FA	4	1	düz - açılı	hayır	30	1

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	LED	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22260062	AB-C4-M8MS-2,0PU R-M8FA	4	2	düz - açılı	hayır	30	1