

EPIC® SENSOR Flush-type M8

S/A gömmeli tip konektör TPE tek sarmallı,önden montaj için (A-kodlu)



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alan gereksinimi



Su geçirmez

Faydalar

Tek tek cihaz konseptleri için esnek bağlantı çözümleri
Cihazlarda basit tesisat (örneğin panolar)

Uygulama alanı

Kontrol kabini vb bağlantıları

Ürün özellikleri

M8 vida dışı tipi
Önden montaj için dizayn edilmiştir
LABS-free

Ürün yapısı

TPE tek iletken, l = 0.5 m
Damar kesiti: 0.25 mm²

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Sensör-aktüatör konektör

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002061

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör montaj konektörü

Malzeme:

Kontakt: CuSn

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR Flush-type M8

Koruma sınıfı:	Kontakt arayüz: Ag
Ortam sıcaklığı (çalışma):	IP 67
Kodlama:	Fiş/soket
Nominal akım (A):	-25 °C ile +85 °C
	A-standard
	4 A

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SENSOR Flush-type M8

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
Panel montaj konnektör,pin				
22260100	AB-C3-M8MS-0,5	3	60	1
22260101	AB-C4-M8MS-0,5	4	30	1
Panel montaj konnektör, dışı				
22260102	AB-C3-M8FS-0,5	3	60	1
22260103	AB-C4-M8FS-0,5	4	30	1

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16