


UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

M12 Y tip düz fiş 2x M12 soketli

Sensor/Actuator-cable , Y-connector 3-pole, Y-plug on 2x socket M12, A-coded, PUR LSZH, suitable for drag chains



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alan gereksinimi



Enerji zinciri



Su geçirmez

Faydalar

Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Hızlı ve kolay hata izleme

Ürün özellikleri

4-pin M12Y plug on 2 x M8 socket (3-pin)

4 kutuplu M12Y pin konnektöre bağlı

2x M12 dişi konnektör (4 kutuplu), Pin 2+4 köprülenmiş

Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

LABS-free

Enerji zincirleri için uygun

Ürün yapısı

M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²

M12Y-M12: 3 - 0,34 mm²

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

Damar renkleri: kahve, mavi, siyah
Dış kılıf: PUR halojensiz, siyah

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu
Malzeme:	Kontak :CuSn Kontak yüzeyi: Ni/Au Dış yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren
Koruma sınıfı:	IP65/IP67/IP68
Ortam sıcaklığı (çalışma):	Plug/socket -25 °C to +90 °C Sabit tesisat -40 °C ile +80 °C Esnek -25 °C ile +80 °C
Kodlama:	A-standard
Nominal akım (A):	4 A

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere. UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	LED	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22260501	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B	3	0,3	hayır	250	1
22260502	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B	3	0,6	hayır	250	1
22260503	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B	3	1	hayır	250	1
22260504	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B	3	2	hayır	250	1
Açılı dişi konnektör						
22260505	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B	3	0,3	hayır	250	1
22260506	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B	3	0,6	hayır	250	1
22260507	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B	3	1	hayır	250	1
22260508	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B	3	2	hayır	250	1
LED'li açılı dişi konnektör						
22260509	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B	3	0,3	2 LEDs	24	1
22260510	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B	3	0,6	2 LEDs	24	1
22260511	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B	3	1	2 LEDs	24	1
22260512	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B	3	2	2 LEDs	24	1