

EPIC® H-A 10 TG

Bu konnektörler kompakt muhafazaları nedeniyle ilgi çekicidir.

Alçak başlık mahfazası, bir boyuna kol için cıvatalara ve bir doğrudan kablo girişine sahiptir. Elektronik laboratuvarlarında kullanım için uygundur.

Bilgi

Konnektörü rahatça çekmek için kullanışlı dişler

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi

Yüksek Versiyon: Kablolama için daha fazla iç alan



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Dar alanlarda kullanılabilir, küçük olduğu için yer kazandırır.

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

Elektronik laboratuvar

Ürün özellikleri

Üst kısım muhafaza, küçük versiyon

Tek kelepçe için pimler

Son durum (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 TG

Düz kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 10 TG

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-A muhafaza: kapak (düz kablo girişi, tek kelepçel için civatalar)					
10446000	H-A 10 TG 13,5	-	13,5	evet	5
10446100	H-A 10 TG 16	-	16	evet	5
19446000	H-A 10 TG M20	20	-	-	5
19446100	H-A 10 TG M25	25	-	-	5