


## EPIC® H-A 10 TS

Bu konnektörler kompakt muhafazaları nedeniyle ilgi çekicidir.

Sağlam metal mahfaza dikdörtgen konnektörler için öngörülmüştür ve düşük yapı yüksekliğine, boyuna kol için bir cıvata ve yan kablo girişine sahiptir.

### Bilgi

Konnektörü rahatça çekmek için kullanışlı dişler  
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

### Faydalar

Dar alanlarda kullanılabilir, küçük olduğu için yer kazandırır.

### Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi  
Kontrol mühendisliği  
Elektronik laboratuvar

### Ürün özellikleri

Üst kısım muhafaza, küçük versiyon  
Tek kelepçe için pimler  
Yandan kablo giriqli

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 10 TS

Boyunlu versiyonlar

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## EPIC® H-A 10 TS

| Ürün kodu                                                               | Ürünün tanımı | M  | PG | Boyun | Adet / Paket |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|-------|--------------|
| H-A muhafaza: Üst kısım (yandan kablo girişli, tek kelepçe için pimler) |               |    |    |       |              |
| 10445000                                                                | H-A 10 TS 16  | -  | 16 | evet  | 5            |
| 10445500                                                                | H-A 10 TS 21  | -  | 21 | evet  | 5            |
| 19445000                                                                | H-A 10 TS M20 | 20 | -  | evet  | 5            |
| 19445500                                                                | H-A 10 TS M25 | 25 | -  | evet  | 5            |

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16