


## EPIC® H-A 16 TBF-LB

Bu konnektörler kompakt muhafazaları nedeniyle ilgi çekicidir.

Sağlam, kompakt metal mahfaza, kumanda sistemlerinde veya elektronik laboratuvarlarında kullanım için idealdir.

### Bilgi

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

### Faydalar

Kontak sayısı fazla olan uygulamalar için, küçük ve kompakt

### Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

Elektronik laboratuvar

### Ürün özellikleri

Kablo bağlaştırmacı kapağı, alçak versiyon

Tek kol

Düz kablo girişi

Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-A 16 TBF-LB****Teknik Veri**

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## EPIC® H-A 16 TBF-LB

| Ürün kodu                                                  | Ürünün tanımı     | M  | PG | Boyun | Adet / Paket |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|-------|--------------|
| H-A muhafaza: üst kısım (düz kablo girişli, tek kelepçeli) |                   |    |    |       |              |
| 10563000                                                   | H-A 16 TBF-LB 16  | -  | 16 | evet  | 5            |
| 19563000                                                   | H-A 16 TBF-LB M20 | 20 | -  | -     | 5            |
| 19563200                                                   | H-A 16 TBF-LB M25 | 25 | -  | -     | 5            |