EPIC® H-A 16 TBFH-LB


Bu konnektörler kompakt muhafazaları nedeniyle ilgi çekicidir.

The compact metal housing is suitable for applications with a high number of contacts. It has a direct cable entry and 1 single lever.

Bilgi
Kablolama için daha geniş iç hacim
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi







Su geçirmez

Sağlam

Mekanik dayanım

Mekanik ve tesisat mühendisliği

Faydalar
Kontak sayısı fazla olan uygulamalar için, küçük ve kompakt

Uygulama alanı
Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği
Elektronik laboratuvar

Ürün özellikleri
Kablo bağlaştırıcı kapağı, yüksek versiyon
Tek kol
Düz kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 16 TBFH-LB

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 16 TBFH-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun
H-A muhafaza: üst kısım (düz kablo girişli, tek kelepçeli, yüksek versiyon)				
70480200	H-A 16 TBFH-LB 16	-	16	evet
70480400	H-A 16 TBFH-LB 21	-	21	evet
79480200	H-A 16 TBFH-LB M20	20	-	-
79480400	H-A 16 TBFH-LB M25	25	-	-

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.