
EPIC® H-A 3 AGSV

Yenilikçi metal ve plastik muhafaza tasarımı

Sağlam, kompakt ana mahfaza, bir kol ve bir kablo girişinden oluşur ve yer koşullarının dar olduğu durumlarda akım beslemesi için idealdir.

Bilgi
Hafif, kimyasala dayanıklı plastik mahfaza
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Mekanik dayanım

Sağlam

Su geçirmez

Faydalar
En dar alanda güvenli soket bağlantıları için plastik veya metal mahfaza

Uygulama alanı
Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği
Elektronik laboratuvar

Ürün özellikleri
Yüzey montajlı taban
Tek kelepçe
1 kablo girişi

Son durum (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV

Rakorlu / Rakorsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı çinko döküm kalıplı, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR Muhafaza: gri termoplastik, siyah Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 3 AGSV

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Malzeme	Renk	Kablo rakorları	Kablo kavrama aralığı	Adet / Paket
H-A muhafaza: yüzey montajlı taban (1 kablo girişli, tek kelepçeli)								
10512700	H-A 3 MAgsv	-	11	Çinko döküm kalıp	gri	-	-	10
10424000	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplastik	gri	-	-	10
10424500	H-A 3 MAgsv	-	11	Çinko döküm kalıp	gri	evet	6.5 - 12	10
10424200	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplastik	gri	evet	6.5 - 12	10
19512700	H-A 3 MAgsv M20	20	-	Çinko döküm kalıp	gri	-	-	10
19421900	H-A 3 Agsv M20	20	-	Termoplastik	gri	evet	6.0 - 13.0	10
19424500	H-A 3 MAgsv M20	20	-	Çinko döküm kalıp	gri	evet	3 - 13.5	10

Son durum (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV



Son durum (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16