


EPIC® H-A 3 AGSV

Yenilikçi metal ve plastik muhafaza tasarımı

Sağlam, kompakt ana mahfaza, bir kol ve bir kablo girişinden oluşur ve yer koşullarının dar olduğu durumlarda akım beslemesi için idealdir.

Bilgi

Hafif, kimyasala dayanıklı plastik mahfaza
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

En dar alanda güvenli soket bağlantıları için plastik veya metal mahfaza

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği
Elektronik laboratuvar

Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban
Tek kelepçe
1 kablo girişi

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV

Rakorlu / Rakorsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı çinko döküm kalıplı, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Muhafaza: gri termoplastik, siyah

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 3 AGSV

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Malzeme	Renk	Kablo rakorları	Kablo kavrama aralığı	Adet / Paket
H-A muhafaza: yüzey montajlı taban (1 kablo girişli, tek kelepçeli)								
10512700	H-A 3 MAgsv	-	11	Çinko döküm kalıp	gri	-	-	10
10424000	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplastik	gri	-	-	10
10424500	H-A 3 MAgsv	-	11	Çinko döküm kalıp	gri	evet	6.5 - 12	10
10424200	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplastik	gri	evet	6.5 - 12	10
19512700	H-A 3 MAgsv M20	20	-	Çinko döküm kalıp	gri	-	-	10
19421900	H-A 3 Agsv M20	20	-	Termoplastik	gri	evet	6.0 - 13.0	10
19424500	H-A 3 MAgsv M20	20	-	Çinko döküm kalıp	gri	evet	3 - 13.5	10

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-A 3 AGSV