

EPIC® H-A 3 MTGVB

Yenilikçi metal ve plastik muhafaza tasarımı

Dikdörtgen konnektörlere yerleştirilebilen metal mahfaza, kablo çıkışı ile veya kablo çıkışı olmadan seçilebilir.

Bilgi

Küçük, sağlam metal mahfaza

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

EPIC® H-A 3 serisi, ağır endüstriyel konnektörler alanında en küçük muhafazaları içerir ve en dar alanda güvenli bağlantılara olanak tanır.

Kuplaj muhafazası, piyasadan edinilebilen birçok kovan muhafazasına takılabilir.

Pirinç mamul entegre SKINTOP® kablo rakoru, sızdırmaz ve gerilme önleyici hat girişine yaramaktadır. Kablo rakorunun ayrı olarak eklendiği muhafazalara kıyasla, muhafazanın toplam boyutu daha fazla yer tasarrufu sağlar.

Kilitleme çift kol üzerinden gerçekleştirilir.

Yeni tasarım elemanı olarak muhafaza yüzeyinde bulunan ok dokunularak kolayca anlaşılabilir ve alansal bakımdan dar ve bazı durumlarda iyi görünmeyen uygulama alanlarında takma işlemini kolaylaştırır.

Uygulama alanı

Konnektör ek parçasını çevre etkilerine karşı korumak için.

Birçok EPIC® dikdörtgen konnektör ek parçası ile kullanım için.

Çeşitli uygulamalarda cihazların ve makinelerin enerji beslemesi bağlantısı için.

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MTGVB

Yüksek çevre yüklerine ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün özellikleri

Kablo bağlantısı üst kısım
Tek kelepçe
Düz kablo girişi
Rakorlu / Rakorsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıttıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: çinko toz kılıflı döküm kalıp, gri Kelepçe: çinko kılıflı çelik
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 3 MTGVB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Malzeme	Renk	Kablo rakorları	Kablo kavrama aralığı	Adet / Paket
H-A muhafaza: kablo bağlantısı üst kısım (düz kablo girişli)								
10512900	H-A 3 MTgvb	-	11	Çinko döküm kalıp	gri	-	-	10
10429500	H-A 3 MTgvb	-	11	Çinko döküm kalıp	gri	evet	6.5 - 12	10
19512900	EPIC® H-A 3 MTgvb M20	20	-	Çinko döküm kalıp	gri	-	-	10
19429500	EPIC® H-A 3 MTgvb M20	20	-	Çinko döküm kalıp	gri	evet	3.0 - 13.5	10

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-A 3 MTGVB

