

EPIC® H-A 3 TGB

Yenilikçi metal ve plastik muhafaza tasarımı

Güvenilir bir şekilde kilitlenir, yanmaz ve iç konnektör iç kısmını toz ve nemden korur: bunlar yenilenmiş dikdörtgen konnektör muhafazamızın temel özelliklerinden sadece üçüdür. Hafif poliamid kablo kuplörü kapağı aynı zamanda halojen içermez, UV ışınlarına karşı dayanıklıdır ve bir kablo rakoru veya kablo kanalı rakoru bağlamak için bir M20 dişine sahiptir.

Bilgi

EPIC® H-A 3 serisinin kablo kuplörü kapağı artık bir işaretleme oku ve bir M20 diş dahil olmak üzere yeni bir tasarım ile mevcuttur.



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

EPIC® H-A 3 serisi, ağır endüstriyel konnektörler alanında en küçük muhafazaları içerir ve en dar alanda güvenli bağlantılara olanak tanır.

Kuplaj muhafazası, piyasadan edinilebilen birçok kovan muhafazasına takılabilir.

Kablo kuplörü ve kapak arasındaki "asma" bağlantı sabit değildir ve kablunun bir uzatması görevini görür.

Yeni tasarım elemanı olarak muhafaza yüzeyinde bulunan ok dokunularak kolayca anlaşılabilir ve alansal bakımdan dar ve bazı durumlarda iyi görünmeyen uygulama alanlarında takma işlemini kolaylaştırır.

Kilitleme, tek bir plastik kol kullanılarak gerçekleştirilir.

Uygulama alanı

Konnektör ek parçasını çevre etkilerine karşı korumak için.

Birçok EPIC® dikdörtgen konnektör ek parçası ile kullanım için.

Cihazları ve makineleri güç kaynağına bağlamak için.

Son durum (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TGB

Dış mekan için uygun.

Ürün özellikleri

Kablo bağlantısı üst kısım
Tek kelepçe
Düz kablo girişi
Rakorlu / Rakorsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Termoplastik gri, siyah kol: Galvanize çelik
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 3 TGB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Malzeme	Renk	Kablo rakorları	Kablo kavrama aralığı	Adet / Paket
PG dış								
10429000	H-A 3 TGB PG11 gr	-	11	Termoplastik	gri	-	-	10
10429200	H-A 3 TGB PG11 bk	-	11	Termoplastik	siyah	-	-	10
10429100	H-A 3 TGVB PG11 gr	-	11	Termoplastik	gri	evet	6.5 - 12	10
10620300	H-A 3 TGVB PG11 bk	-	11	Termoplastik	siyah	evet	6.5 - 12	10
Metrik dış								
19429000	H-A 3 TGB M20 gr	20	-	Termoplastik	gri	-	-	10
19429200	H-A 3 TGB M20 bk	20	-	Termoplastik	siyah	-	-	10

Son durum (1.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16