


EPIC® H-A 48 SGR

3 iç kısım için pürüzlü muhafazalar

Yüksek esneklikte olan metal mahfaza, 3 ek parçanın yerleştirilmesi için uygundur ve kumanda sistemleri veya makine ile cihaz üretimi için idealdir.

Bilgi

Çift boyut H-A 48 için kompakt, sağlam metal muhafazalar



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Her biri muhafaza tip H-A 16 için uygun üç farklı iç kısım bu muhafaza içinde entegre edilebilir. Yüksek esneklik M40 mahfaza, SKINTOP 53112083 ile M50'e genişletilebilir (sıkıştırma aralığı 27 - 35 mm)

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği

Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban
Çift kelepçe
1 kablo girişi

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 SGR

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 48 SGR

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-A muhafaza: yüzey montajlı taban (1 kapaklı, çift kelepçeli)					
10633800	H-A 48 SGR 29	-	29	evet	1
19633800	H-A 48 SGR M32	32	-	evet	1
19638600	H-A 48 SGR M40	40	-	-	1

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16