
EPIC® H-A 48 TG

3 iç kısım için pürüzlü muhafazalar

Yüksek esneklikte ve sağlam olan mahfaza, 3 ek parçanın yerleştirilmesi için uygundur ve makine ile cihaz üretimi için idealdir.

Bilgi
Çift boyut H-A 48 için kompakt, sağlam metal muhafazalar





Mekanik ve tesisat mühendisliği

Mekanik dayanım

Sağlam

Su geçirmez

Faydalar
Her biri muhafaza tip H-A 16 için uygun üç farklı iç kısım bu muhafaza içinde entegre edilebilir. Yüksek esneklik
M40 mahfaza, SKINTOP 53112083 ile M50'e genişletilebilir (sıkıştırma aralığı 27 - 35 mm)

Uygulama alanı
Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği

Ürün özellikleri
muhafaza
Çift kelepçe için pimler
Düz kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Son durum (28.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 TG

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı)
Sıcaklık aralığı:	-40 °C to +100 °C, kısa süre +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-A 48 TG

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-A muhafaza: kapak (düz kablo girişi, çift kelepçe için cıvatalar)					
10631800	H-A 48 TG 29	-	29	evet	1
10631900	H-A 48 TG 29	-	29	-	1
19631800	H-A 48 TG M32	32	-	-	1
19636600	H-A 48 TG M40	40	-	-	1

Son durum (28.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.