

EPIC® H-A 3

2,5 mm²'ye kadar tel kesitlerinde vidalı sonlandırması olan H-A iç kısımları




Küçük sağlam ek parça, akım besleme fişleri için uygundur ve örneğin makine veya cihaz üretimi için ya da kumanda sistemlerinde de kullanılabilir.

Bilgi

Bir ya da 3 faz uygulamalar için küçük güç konektörü

Düz iletken girişinden ötürü kolay montaj

Made in Germany

**M****F**

Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Alanın çok dar olduğu her yerde küçük H-A 3 / H-A 4 kullanılır.

Vidalı bağlantı ile kullanımı kolay

kontaklara düz kablo girişiyle kolay kablo bağlantısı

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Son durum (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği
Cihaz yapımı
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Nominal test gerilimi:	4 kV
Nominal akım (A):	IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	1,5 - 4 mohm
Kontaklar:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı:	3 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Vida bağlantısı: 0,5 - 2,5 mm ² (2,5 mm ² iletken uç kovanlı sıkıştırma profiline bağlıdır)
Sıyırma uzunluğu (mm):	6
Mekanik kullanım sayısı:	100
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 3

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-A 3 Vidalı bağlantı				
10420000	H-A 3 SS	pin	1 - 3	10
10421000	H-A 3 BS	dişi	1 - 3	10

Son durum (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-A 3