
EPIC® H-A 32


Servis dostu vida bağlantısına sahip H-A konnektör parçaları, 400V'a kadar


H-A ek parçası, dar yer koşullarında kullanılabilir. Arka taraftan doğrudan kablo girişli bir vida bağlantısına sahiptir.

Bilgi
Daha yüksek olan yeni dielektrik dayanımı, küçük alanda 400V
Akım , ve gerilim iletimi için evrensel
Made in Germany









Mekanik ve tesisat mühendisliği

Ray

Rüzgar Enerjisi

Montaj süresi

Alan gereksinimi

Voltaj

Onay sertifika çeşitleri

Faydalar
Akım , ve gerilim iletimi için evrensel
Daha yüksek olan yeni dielektrik dayanımı, küçük alanda 400V
Standart uygulama için ince konnektör iç kısmı

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32

Farklı enine kesitler için servis dostu vida bağlantısı, vida başı PH1 elektrikli vidalama için uygundur
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği
Plastik endüstrisi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Nominal test gerilimi:	4 kV
Nominal akım (A):	IEC: 16 A UL: 14 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	1,5 - 4 mohm
Kontaklar:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı:	16 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Vidalı bağlantı: 0,5 - 2,5 mm²
Sıyırma uzunluğu (mm):	8
Malzeme:	PC, polikarbonat
Mekanik kullanım sayısı:	500
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-A 32

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Tel koruması	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-A 32 vidalı bağlantı					
10540000	H-A 16 SS	pin	evet	17 - 32	5
10541000	H-A 16 BS	dişi	evet	17 - 32	5
10542000	H-A 16 SS	pin	-	17 - 32	5
10543000	H-A 16 BS	dişi	-	17 - 32	5

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16