

EPIC® H-A 32

Servis dostu vida bağlantısına sahip H-A konnektör parçaları, 400V'a kadar

H-A ek parçası, dar yer koşullarında kullanılabilir. Arka taraftan doğrudan kablo girişli bir vida bağlantısına sahiptir.

Bilgi

Daha yüksek olan yeni dielektrik dayanımı, küçük alanda 400V

Akım , ve gerilim iletimi için evrensel

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Voltaj



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Akım , ve gerilim iletimi için evrensel

Daha yüksek olan yeni dielektrik dayanımı, küçük alanda 400V

Standart uygulama için ince konnektör iç kısmı

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32

Farklı enine kesitler için servis dostu vida bağlantısı, vida başı PH1 elektrikli vidalama için uygundur

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

Plastik endüstrisi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 400 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Nominal test gerilimi:

4 kV

Nominal akım (A):

IEC: 16 A

UL: 14 A

CSA: 16 A

Pollution degree:

3

Yanabilirlik:

UL94 V-0

Kontak direnci:

1,5 - 4 mohm

Kontaklar:

Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf

Kontak sayısı:

16 + PE

Bağlantı yöntemleri:

Vidalı bağlantı: 0,5 - 2,5 mm²

Sıyırma uzunluğu (mm):

8

Malzeme:

PC, polikarbonat

Mekanik kullanım sayısı:

500

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 32

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Tel koruması	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-A 32 vidalı bağlantı					
10540000	H-A 16 SS	pin	evet	17 - 32	5
10541000	H-A 16 BS	dişi	evet	17 - 32	5
10542000	H-A 16 SS	pin	-	17 - 32	5
10543000	H-A 16 BS	dişi	-	17 - 32	5