

## EPIC® H-B 10 TBF-LB

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Bir doğrudan kablo girişine sahip olan, sağlam, alçak metal mahfaza plastik endüstrisinde kullanım için idealdir.

### Bilgi

Hızlı kilitleme ve kolay ayırma için tek kelepçeli versiyon  
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

### Faydalar

Tek ve çift kelepçeli en küçük muhafaza. Doğru muhafaza her uygulama için mevcuttur

### Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği  
Işık ve ses teknolojisi  
Plastik endüstrisi

### Ürün özellikleri

Kablo bağlaştırmacı kapağı, alçak versiyon

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 10 TBF-LB

Tek kol  
Düz kablo girişi  
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

### Teknik Veri

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınıflandırma ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza              |
| Sınıflandırma ETIM 6: | ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza |
| Malzeme:              | Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri<br>Kol: çinko kılıflı çelik<br>Conta: NBR                     |
| Koruma sınıfı:        | IP 65 (mandallı)<br>NEMA 250, UL50E: 12 (kilitli)                                                        |
| VDE-testi yapılmış:   | Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437<br>UL testi:<br>UL Dosya Numarası:E75770                |
| Sıcaklık aralığı:     | -40°C to +100°C, kısa süre +125°C                                                                        |

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## EPIC® H-B 10 TBF-LB

| Ürün kodu                                                                    | Ürünün tanımı     | M  | PG | Boyun | Adet / Paket |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|-------|--------------|
| H-B muhafaza: kablo bağlaştırmacı kapağı (1 düz kablo girişi, tek kelepçeli) |                   |    |    |       |              |
| 10046900                                                                     | H-B 10 TBF-LB 16  | -  | 16 | evet  | 10           |
| 70042200                                                                     | H-B 10 TBF-LB 21  | -  | 21 | evet  | 10           |
| 19046900                                                                     | H-B 10 TBF-LB M20 | 20 | -  | -     | 10           |
| 79042200                                                                     | H-B 10 TBF-LB M25 | 25 | -  | -     | 10           |