

EPIC® H-B 10 TGH-RO

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.


Dikdörtgen konnektörler için mahfaza, bir doğrudan kablo girişine ve bir boyuna kol için cıvatalara sahiptir. Mahfaza, makine ve tesis yapımında kullanım için uygundur.

Bilgi

Konnektörü rahatça çekmek için kullanışlı dişler

Kablolama için daha geniş iç hacim

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Tek ve çift kelepçeli en küçük muhafaza. Doğru muhafaza her uygulama için mevcuttur

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TGH-RO

Ürün özellikleri

Üst kısım muhafaza, büyük versiyon
Tek kelepçe için makaralı pimler
Düz kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 10 TGH-RO

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: kapak (düz kablo girişi, tek kelepçe için cıvatalar, yüksek versiyon)					
70044200	H-B 10 TGH-RO 21	-	21	evet	10
70044400	H-B 10 TGH-RO 29	-	29	evet	10
79044200	H-B 10 TGH-RO M25	25	-	-	10
79044400	H-B 10 TGH-RO M32	32	-	-	10