

EPIC® H-B 16 SGRL-LB

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Dikdörtgen konnektörler için metal mahfaza bir boyuna koldan ve bir kablo girişinden oluşur ve makine ile tesis yapımı için öngörülmüştür.

Bilgi
Hızlı kilitleme ve kolay ayırma için tek kelepçeli versiyon
İki kablonun rahat girişi için
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi





Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri

Mekanik ve tesisat mühendisliği

Mekanik dayanım

Sağlam

Su geçirmez

Faydalar
Standart muhafaza. Tüm uygulamalar için geniş seçim

Uygulama alanı
Fabrika mühendisliği
Işık ve ses teknolojisi
Plastik endüstrisi

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 SGRL-LB

Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban, alçak versiyon
Tek kol
2 kablo girişi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) UL50 Tip 12 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 16 SGRL-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Adet / Paket
H-B muhafaza: yüzey montajlı taban (2 kablo girişi, tek kelepçeli)				
10075900	H-B 16 SGRL-LB 21	-	21	5
19075900	H-B 16 SGRL-LB M25	25	-	5

©2024 Lapp Group - all rights reserved.