

EPIC® H-B 16 SGRLH-LB

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.



Bir boyuna kola ve 2 kablo girişine sahip olan, sağlam metal mahfaza, aydınlatma ve ses sistemlerinde kullanım için idealdir.

Bilgi

Hızlı kilitleme ve kolay ayırma için tek kelepçeli versiyon

İki kablonun rahat girişi için

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Standart muhafaza. Tüm uygulamalar için geniş seçim

Kablolama için daha geniş iç hacim

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 SGRLH-LB

Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban, yüksek versiyon
Tek kol
2 kablo girişi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

UL50 Tip 12 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 16 SGRLH-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Adet / Paket
H-B muhafaza: yüzey montajlı taban (2 kapaklı, tek kelepçeli, yüksek versiyon)				
70111200	H-B 16 SGRLH-LB 21	-	21	5
70111400	H-B 16 SGRLH-LB 29	-	29	5
79111200	H-B 16 SGRLH-LB M25	25	-	5
79111400	H-B 16 SGRLH-LB M32	32	-	5