


EPIC® H-B 24 AD-BO

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Bir çift kol için cıvatalara, bir metal kapağa ve bir contaya sahip olan sağlam mahfaza, plastik endüstri uygulamaları için ideal seçimdir.

Bilgi

Sağlam menteşeli metal kapak
Çift kelepçeli versiyon, çift kelepçe ile arttırılmış güvenlik
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

4 vida ile güvenli sabitleme

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Işık ve ses teknolojisi
Plastik endüstrisi

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 AD-BO

Ürün özellikleri

H-A case: Wall base
Çift kelepçe için pimler
Metal kapak
Dahil: düz conta

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (kilitli) IP 40 (kapak kapalı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 24 AD-BO

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	Adet / Paket
H-B muhafaza: panel montajlı taban (kapaklı, çift kelepçe için cıvatalar)			
10103000	H-B 24 AD-BO	AG	5