

## EPIC® H-B 24 AG-LB

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.


Bir boyuna kola ve bir contaya sahip olan üniversal metal mahfaza, kısa süreliğine +125 dereceye kadar olan sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.

### Bilgi

Evrensel, sağlam metal muhafaza boyut H-B 24

Hızlı kilitleme ve kolay ayırma için tek kelepçeli versiyon

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

### Faydalar

4 vida ile güvenli sabitleme

### Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 24 AG-LB

### Ürün özellikleri

H-A case: Wall base

Tek kol

Dahil: düz conta

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® H-B 24 AG-LB**

| Ürün kodu                                          | Ürünün tanımı | M  | Adet / Paket |
|----------------------------------------------------|---------------|----|--------------|
| H-B muhafaza: panel montajlı taban (tek kelepçeli) |               |    |              |
| 10102900                                           | H-B 24 AG-LB  | AG | 5            |