

## EPIC® H-B 24 SDRH-BO

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.



Üniversal, yüksek metal mahfaza, bir çift kol için cıvatalardan ve bir kablo girişinden oluşur ve örneğin plastik endüstrisinde kullanım için uygundur.

### Bilgi

Kablolama için daha geniş iç hacim

Sağlam menteşeli metal kapak

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

### Faydalar

4 vida ile güvenli sabitleme

Vidalı bağlantının kolay montajı için döküm ara ağızlar

### Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 24 SDRH-BO

### Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban, yüksek versiyon  
Çift kelepçe için pimler  
1 kablo girişi  
Metal kapak

### Teknik Veri

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınıflandırma ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza               |
| Sınıflandırma ETIM 6: | ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza |
| Malzeme:              | Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri<br>Kol: çinko kılıflı çelik<br>Conta: NBR                      |
| Koruma sınıfı:        | IP 65 (kilitli) IP 40 (kapak kapalı)<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)                                  |
| VDE-testi yapılmış:   | Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437<br>UL testi:<br>UL Dosya Numarası:E75770                 |
| Sıcaklık aralığı:     | -40°C to +100°C, kısa süre +125°C                                                                         |

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® H-B 24 SDRH-BO**

| Ürün kodu                                                                                                  | Ürünün tanımı      | M  | PG | Adet / Paket |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|--------------|
| H-B muhafaza: yüzey montajlı taban (kapaklı, 1 kablo girişi, çift kelepçe için cıvatalar, yüksek versiyon) |                    |    |    |              |
| 70145200                                                                                                   | H-B 24 SDRH-BO 21  | -  | 21 | 5            |
| 70145400                                                                                                   | H-B 24 SDRH-BO 29  | -  | 29 | 5            |
| 79145400                                                                                                   | H-B 24 SDRH-BO M32 | 32 | -  | 5            |

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16