

EPIC® H-B 24 SGRLH

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.



Dikdörtgen konnektörlerde kullanım için uygun olan, sağlam metal mahfaza, 2 çift koldan ve 2 kablo girişinden oluşur. Örneğin plastik endüstrisinde kullanılabilir.

Bilgi

Kablolama için daha geniş iç hacim

Çift kelepçeli versiyon, çift kelepçe ile arttırılmış güvenlik

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

4 vida ile güvenli sabitleme

Vidalı bağlantının kolay montajı için döküm ara ağızlar

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 SGRLH

Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban, yüksek versiyon
Çift kelepçe
2 kablo girişi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 24 SGRLH

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Adet / Paket
H-B muhafaza: yüzey montajlı taban (2 kapaklı, çift kelepçeli yüksek versiyon)				
70136200	H-B 24 SGRLH 21	-	21	5
70136400	H-B 24 SGRLH 29	-	29	5
79136200	H-B 24 SGRLH M25	25	-	5
79136400	H-B 24 SGRLH M32	32	-	5