

EPIC® H-B 6 TBFH-LB


Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Sağlam, yüksek metal mahfaza, bir doğrudan kablo girişine sahiptir ve üstün elektrik özelliklerine sahip olan ek parçalar ile kullanım için uygundur.

Bilgi

Kablolama için daha geniş iç hacim

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

H-B serisi dışında en küçük muhafaza. Yüksek elektrik değerlerine sahip iç kısımlar için

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Kontrol mühendisliği

Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

Kablo bağlaştırmacı kapağı, yüksek versiyon

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 TBFH-LB

Tek kol
Düz kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 6 TBFH-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: kablo bağlaştırmacı kapağı (1 düz kablo girişi, tek kelepçeli, yüksek versiyon)					
70010200	H-B 6 TBFH 21	-	21	evet	10
70010400	H-B 6 TBFH 29	-	29	evet	10
79010200	H-B 6 TBFH M25	25	-	-	10