

EPIC® H-B 6 TSH

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Bir boyuna kol için civatalara ve bir yan kablo girişine sahip olan, sağlam metal mahfaza plastik endüstrisinde ve makine ile tesis yapımında kullanım için uygundur.

Bilgi

Konnektörü rahatça çekmek için kullanışlı dişler

Kablolama için daha geniş iç hacim

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

H-B serisi dışında en küçük muhafaza. Yüksek elektrik değerlerine sahip iç kısımlar için

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Kontrol mühendisliği

Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 TSH

Üst kısım muhafaza, büyük versiyon
Tek kelepçe için pimler
Yandan kablo giriqli
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Mahfaza: Alüminyum alaşımı elektrostatik boya kaplamalı gri
civata: Kaplanmış çelik

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 6 TSH

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: kapak (yan kablo girişi, tek kelepçe için cıvatalar, yüksek versiyon)					
70022200	H-B 6 TSH 21	-	21	evet	10
70022400	H-B 6 TSH 29	-	29	evet	10
79022200	H-B 6 TSH M25	25	-	-	10
79022400	H-B 6 TSH M32	32	-	-	10