

EPIC® H-BE 10 Vidalı bağlantı


Kolay montaj için standart iç kısım

Vida bağlantılı ek parça, örneğin aydınlatma ve ses sistemleri gibi birçok farklı uygulamada kullanılabilir.

Bilgi
Kolay montaj için kanıtlanmış vidalı bağlantı
Vidalı, sıkma, kafesli kelepçe ve Push-in versiyon, serbetçe birleştirilebilir
Made in Germany







Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri

Mekanik ve tesisat mühendisliği

Ray

Sağlam

Isı dayanımı

Faydalar
Vidalı, sıkmalı ve kafesli kelepçe sonlandırması olan standart iç kısımlar
EPIC® serisi H-BE yüksek gerilim ve akımlar ile çalışırken güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için uygundur
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Kumanda dolabındaki uygulamalar için UL 508 / UL 2237 uyarınca UL testi yapılmıştır

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BE 10 Vidalı bağlantı

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Plastik endüstrisi
Işık ve ses teknolojisi
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Nominal test gerilimi:	6 kV
Nominal akım (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı:	10 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Vidalı bağlantı: 0,5 - 2,5 mm^2
Sıyırma uzunluğu (mm):	8
Malzeme:	PC, polikarbonat
Mekanik kullanım sayısı:	500
Sıcaklık aralığı:	-40 °C to +100 °C, kısa süre +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ÜRÜN BİLGİSİ

EPIC® H-BE 10 Vidalı bağlantı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Tel koruması	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-BE 10 vidalı bağlantı					
10192000	EPIC® H-BE 10 SS	pin	evet	1 - 10	10
10193000	EPIC® H-BE 10 BS	dişi	evet	1 - 10	10
10192100	EPIC® H-BE 10 SS	pin	-	1 - 10	10
10193100	EPIC® H-BE 10 BS	dişi	-	1 - 10	10

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16