

EPIC® H-BE 48 Vidalı bağlantı



Kolay montaj için standart iç kısım

Vida bağlantılı standart ek parça, yüksek kontak sayısına sahiptir ve aydınlatma ve ses sistemleri için uygundur.

Bilgi

Kolay montaj için kanıtlanmış vidalı bağlantı

Vidalı, sıkma, kafesli kelepçe ve Push-in versiyon, serbetçe birleştirilebilir



M		F	
37	25	13	1
38	26	14	2
39	27	15	3
40	28	16	4
41	29	17	5
42	30	18	6
43	31	19	7
44	32	20	8
45	33	21	9
46	34	22	10
47	35	23	11
48	36	24	12



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Sağlam



Isı dayanımı



Faydalar

Vidalı, sıkmalı ve kafesli kelepçe sonlandırması olan standart iç kısımlar

EPIC® serisi H-BE yüksek gerilim ve akımlar ile çalışırken güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için uygundur

Demiryolu uygulamaları için kullanım

- Raylı araçlarda yangın koruma: EN 45545-2 uyarınca kontrol. Talep seti R22 ve R23. Tehlike seviyesi HL1, HL2 ve HL3.

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Son durum (27.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 48 Vidalı bağlantı

Plastik endüstrisi
Işık ve ses teknolojisi
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Nominal test gerilimi:	6 kV
Nominal akım (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Kirlenme derecesi:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontakt direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontakt sayısı:	48 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Vidalı bağlantı: 0,5 - 2,5 mm ²
Sıyırma uzunluğu (mm):	8
Malzeme:	PC, polikarbonat
Mekanik kullanım sayısı:	500
Sertifikalar:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi yapılmıştır: UL File Number: E75770 ve E483837
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-BE 48 Vidalı bağlantı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontakt tipi	Tel koruması	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-BE 48 vidalı bağlantı					
10204000	EPIC® H-BE 24 SS 25-48	pin	evet	25 - 48	5
10205000	EPIC® H-BE 24 BS 25-48	dişi	evet	25 - 48	5
10204100	EPIC® H-BE 24 SS 25-48	pin	-	25 - 48	5
10205100	EPIC® H-BE 24 BS 25-48	dişi	-	25 - 48	5

Son durum (27.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16