

EPIC® H-D 15 zımbalı

Preslenmiş sıkıştırılmalı kontaklar için çok kutuplu kullanımlar


Delikli ve bükülmüş, sıkıştırılmış kontaklar için H-D ek parçası, kumanda sistemlerinde kullanım için ideal ve güvenilir seçenektir.

Bilgi

Sıkma makinasıyla otomatik üretim için

Tekerlek üzerindeki kontaklarla işleme için uygun

Made in Europe



Alan gereksinimi



Sağlam

Faydalar

H-D konektör serisinin iç kısımları çok sayıda kontağın gerekli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır.

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 250 V

UL: 250 V

Nominal test gerilimi:

2,5 kV

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 15 zımbalı

Nominal akım (A):	IEC: 10 A UL: 10 A
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı:	15 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm ²
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sertifikalar:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-D 15 zımbalı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Ürün tanımı	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
11255000	H-D 15 SCG	pin	zımbalı	1 - 15	5
11256000	H-D 15 BCG	dişi	zımbalı	1 - 15	5