

EPIC® H-Q 5 PE krimp bağlantısı







5 kontaklı ve sıkma bağlantıya sahip koruyucu iletkenli konnektör ek parçası

Güvenli akım aktarımı ve uzun kullanım ömrü amacıyla EPIC® kontakların güvenli sıkılması için sıkma parçası

Bilgi

Kompakt, güçlü standart iç kısım
Az yer kaplayan, sıkmalı kontak
Made in Germany



-  Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri
-  Yiyecek & İçecek
-  Mekanik ve tesisat mühendisliği
-  Ray
-  Rüzgar Enerjisi
-  Dış kullanım için uygun
-  Alev geciktirici

Faydalar

5 güç kontağının kompakt düzeni sayesinde 30 A'ya kadar güçlü.

Sıkma bağlantı titreşime karşı dayanıklı bir bağlantı oluşturur, kontak ile hat arasında maksimum kontaklama güvenliği sağlar ve otomasyonlu hazırlama için uygundur.

Son durum (05.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 5 PE krimp bağlantısı

Özel PE sıkmalı kontak, titreşime karşı tamamen dayanıklı konnektörün otomasyonlu hazırlanmasına olanak sağlar. Piyasa standardına sahip fiş konnektörlerle takılabilir. 0,14 – 4,0 mm² iletken kesitleri için uygundur.

Uygulama alanı

Çeşitli uygulamalarda cihazların ve makinelerin enerji beslemesi bağlantısı için. Kumanda panosu dahilindeki kablo bağlantıları için uygundur. Birden çok EPIC® dikkörtgen konnektör muhafazası ile kullanmak üzere.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konnektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konnektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	400 V
Nominal test gerilimi:	6 kV
Nominal akım (A):	30 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontakt direnci:	< 2 mOhm
Kontakt sayısı:	5 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Klips sonlandırması: 0,14 - 4,0 mm ² Sıkma bağlantı PE: 0,75 mm ² ... 4,0 mm ²
Malzeme:	Polyamid
Mekanik kullanım sayısı:	500
VDE-testi yapılmış:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-Q 5 PE krimp bağlantısı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontakt tipi	Çalışan kontak adeti	Packaging unit
Koruyucu iletken sıkma bağlantısı ile EPIC® H-Q 5				
10431610	EPIC H-Q 5 SCM PE-C	pin	5	10
10432610	EPIC H-Q 5 BCM PE-C	dişi	5	10

Son durum (05.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-Q 5 PE krimp bağlantısı

