

## EPIC® H-Q 12

Küçük H-A 3 muhafaza için çok kutuplu iç kısım

H-A 3 muhafazalar için EPIC® H-Q 12 ek parçası

### Bilgi

Dar alanda 12 güç pini

Az yer kaplayan, sıkmalı kontak

Made in Europe



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Onay sertifika çeşitleri

### Faydalar

Piyasa standardına sahip fiş konnektörlerle takılabilir.

0,14 – 4,0 mm<sup>2</sup> iletken kesitleri için uygundur.

Yüksek performanslı sıkmalı kontaklar

Vida bağlantılı PE kontağı

### Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-Q 12**

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal gerilim (V):     | kontak elemanı<br>IEC: 400 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V                       |
| Nominal test gerilimi:   | 6 kV                                                                          |
| Nominal akım (A):        | IEC: 10 A<br>UL: 14 A<br>CSA: 10 A                                            |
| Pollution degree:        | 3                                                                             |
| Yanabilirlik:            | UL94 V-0                                                                      |
| Kontak direnci:          | < 3 mOhm                                                                      |
| Kontaklar:               | Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf                                          |
| Kontak sayısı:           | 12 + PE                                                                       |
| Bağlantı yöntemleri:     | Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Malzeme:                 | PA poliamid                                                                   |
| Mekanik kullanım sayısı: | 200                                                                           |
| VDE-testi yapılmış:      | CSA-testi:CSA Dosya Numarası: 262771<br>UL testi:<br>UL Dosya Numarası:E75770 |
| Sıcaklık aralığı:        | -40 °C ila +120 °C                                                            |

**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## EPIC® H-Q 12

| Ürün kodu                         | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Çalışan kontak adeti | Adet / Paket |
|-----------------------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| H-Q 12 sıkıştırırmalı sonlandırma |               |             |                      |              |
| 44424049                          | H-Q 12 SC     | pin         | 1 - 12               | 10           |
| 44424050                          | H-Q 12 BC     | dişi        | 1 - 12               | 10           |