

EPIC® makara üzerinde M-D 1.0 D-Sub zımbalı kontaklar


EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Bilgi

2 farklı kalitede altın kaplama kontaklar

Sıkma makinasıyla otomatik üretim için

Damar ve yalıtım sıkıştırırmalı iki sıkıştırma alanı

**Teknik Veri**

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® makara üzerinde M-D 1.0 D-Sub zımbalı kontaklar

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	İletken kesiti (mm ²)	Yüzey	Sıyırma uzunluğu (mm)	Not	Adet / Paket
Kontaklar							
44429011	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	pin	0.08 - 0.22	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 makara (PU) = 500 kontak	1
44429007	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	dişi	0.08 - 0.22	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 makara (PU) = 500 kontak	1
44429013	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	pin	0.08 - 0.22	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 makara (PU) = 500 kontak	1
44429009	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	dişi	0.08 - 0.22	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 makara (PU) = 500 kontak	1
44429012	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	pin	0.22 - 0.56	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 makara (PU) = 500 kontak	1
44429008	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	dişi	0.22 - 0.56	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 makara (PU) = 500 kontak	1
44429014	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	pin	0.22 - 0.56	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 makara (PU) = 500 kontak	1
44429010	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	dişi	0.22 - 0.56	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 makara (PU) = 500 kontak	1

EPIC® makara üzerinde M-D 1.0 D-Sub zımbalı kontaklar