

EPIC® makara üzerinde MC 2,5 zımbalı kontaklar

EPIC® dikdörtgen konektörlerin iç kısımları ve modülleri için


Delikli kontaklar, 100 veya 200 adet halinde ruloya sarılmıştır ve 0,5 ila 1,5 mm² ve 1,5 ila 2,5 mm² iletken enine kesitleri için uygundur.

Bilgi

gümüş kaplı pasifize kontaklar

Bant kontakları için el pensesi ile çok hızlı sıkıştırma için

Damar ve yalıtım sıkıştırmalı iki sıkıştırma alanı



Ürün özellikleri

Küçük rulo üzerinde, kenarı gümüş kaplamalı, delinmiş sıkıştırma kontağı

0,5 ile 1,5mm² arasında enine kesitler için 11147005 numaralı el sıkma pensesini kullanın

1,5 ila 2,5mm² arasında enine kesitler için 11147006 numaralı el sıkma pensesini kullanın

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® makara üzerinde MC 2,5 zımbalı kontaklar

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	İletken kesiti (mm ²)	Yüzey	Sıyırma uzunluğu (mm)	Not	Adet / Paket
Kontaklar							
11208000	EPIC® MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	pin	0.5 - 1.5	Ag	3,5 + 0,5	1 makara (PU) = 200 kontak	1
11209000	EPIC® MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LI	dişi	0.5 - 1.5	Ag	3,5 + 0,5	1 makara (PU) = 200 kontak	1
11208500	EPIC® MC SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	pin	1.5 - 2.5	Ag	3,5 + 0,5	1 makara (PU) = 100 kontak	1
11209500	EPIC® MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	dişi	1.5 - 2.5	Ag	3,5 + 0,5	1 makara (PU) = 100 kontak	1