

EPIC® MC 3.6 bükülmüş kontaklar 16mm 2

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

16 mm² iletken enine kesiti için olan bükülmüş kontaklar, 20 parçalık ambalaj birimlerinde teslim edilir. Sıkma kalıplarının da sipariş edilmesi önerilir.

Bilgi

Güç modülleri için sıkmalı kontak
gümüş kaplı pasifize kontaklar

**Teknik Veri**

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovani, blendaj bağlantısı presleme aleti

Kontakt direnci:

< 1 mOhm

Kontaklar:

Bakır alaşımli sert gümüş kılıf

Mekanik kullanım sayısı:

500

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Ürün kodu	Ürünün tanımı	iç kısımlar	Versiyon	Kesit (mm ²)	Yüzey	Adet / Paket
Kontaklar						
44424014	EPIC® Modular SCEM AG 16 D=3.6	HC2 Modülleri için sıkmalı kontaklar	pin	16	Ag	20
44424015	EPIC® Modular BCEM AG 16 D=3.6	HC2 Modülleri için sıkmalı kontaklar	soket	16	Ag	20
Toprak koruma için halkalı kablo pabucu						
44424029	EPIC® KB 16-4R	Modül çerçevesine 16 mm ² 'lik topraklama damarı bağlamak için halka kablo pabucu	Halka kablo pabucu	16	-	10
HC2 modüllerin kontakları için sıkma kalıbı						
11147111	EPIC® TOOL DIE D=3.6/16 mm ²	Sıkma kalıpları	-	16	-	1

Son durum (27.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC ® MC 3.6 bükülmüş kontaklar 16mm 2

