


EPIC® CE6326 Konnektör RJ45

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.

Modüler fiş, ideal bir şekilde 4 çiftli esnek ETHERLINE Kat. 5e kabloları ile kombine edilebilir ve örneğin makine ve tesis yapımında kullanılabilir.

Bilgi

RJ45 modülü için uygun RJ45 konnektörü



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi

Faydalar

MCS 8 RJ45 modülünde kullanım için RJ45 konnektörü

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Kontrol mühendisliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000309

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Etkin ağ bileşeni için modül / ağ birimi

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000309

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Aktif ağ bileşenleri için modül

Nominal gerilim (V):

maks. 125 V

Nominal akım (A):

maks. 1,5 A

Pollution degree:

3

Kontaklar:

Bakır alaşım, altın kılıf

Kontak sayısı:

8

Bağlantı yöntemleri:

IDC/delik açma terminali:

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® CE6326 Konnektör RJ45

	Cat 5, AWG 24-26
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ... +85 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® CE6326 Konnektör RJ45

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
MCS 8 RJ45 için RJ45 konnektörü				
CE6326	CE6326	pin	8	10